

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7552.002 SSC view 8 USB

Stato: 24/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7552.002 - SSC view 8 USB Switch KVM

Da fissare dietro l'unità monitor-tastiera.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7552.002
Esecuzione	SSC view 8 USB
Descrizione prodotto	Switch KVM ultracompatti, installati sul retro dell'unità monitor-tastiera Rittal, che consentono di organizzare una postazione professionale e salva-spazio per la gestione dei server nei rack IT. Con SSC view 8, il processore viene collegato mediante connettore PS/2 o USB per tastiera/mouse e connettore VGA per i segnali video. L'emulazione supportata dal processore della tastiera e del mouse per ciascun canale garantisce l'inizializzazione esente da errore del sistema e la commutazione sicura tra i server collegati in rete. Grazie al montaggio sul retro dell'unità monitor-tastiera Rittal, non sono richieste ulteriori HE.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 9006
Parti incluse nella fornitura	SSC view 8 USB Cavo di connessione VGA/PS/2, 0,3 m, 2 connettori PS/2 e DB15 (VGA) su entrambi i lati Cavo di alimentazione di 0,3 m
Potenza assorbita (ca.)	10 W
Bandwidth	200 MHz
Interface sonsole	VGA (D-SUB HD 15 poli) PS/2 1 x USB
Interface computer	VGA (D-SUB HD 15 poli) PS/2 1 x USB
Voltage supply	12 V DC (fornita dall'unità monitor-tastiera)

# Caratteristiche

Number of users with password protection	1
Number of computers in stand-alone mode	8
Autoskip	sì
Autoscan	sì
Hotkeys for computer selection	sì
Video resolution max	1280 x 1024 @ 85 Hz
OSD display of channels used	sì
OSD menu with mouse operation (English)	sì
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)	sì
Port and system support	2 x PS/2 (chiusura bloccabile) 1 x USB
Cable to computer or to SSC Connect	VGA (HD 15 poli)
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 140 mm
Lunghezza canalina (max.) SSC - pc (speciale)	4 m
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.6
Peso lordo	2.611
Codice tariffa doganale	84718000
EAN	4028177597617
ECLASS 8.0	19051107