

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

Contenitori da parete AE

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7641.000 - Contenitori da parete AE con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Contenitori da parete per piccole reti con telaio fisso da 19" e flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7641.000
Descrizione prodotto	Contenitore da parete per piccole reti, con elevato grado di protezione.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore: verniciatura a polvere Profilati portanti: zincati
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore Profilati portanti 19", con regolazione in profondità Profili a C per il fissaggio dei cavi nella parete posteriore Squadretta in lamiera per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra o di una canalina di alimentazione in pollici
Unità di altezza	8 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 380 mm Profondità: 350 mm
Profondità di installazione	310 mm
Altezza di montaggio per componenti	8 HE
Posizione di arresto della porta	a destra, reversibile a sinistra
Numero di chiusure	1

Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Fino a IP 66 (con flange idonee)
Flangia	Grandezza: 5 Quantità: 1
Confezione	1 pz.
Peso netto	17.23
Peso lordo	18.137
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177147027
E-Number Sweden	E7239953
ECLASS 8.0	27180208

Approvazioni

Approvazioni	TÜV VDE
--------------	------------