

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7641.350

Contenitori da parete AX IT

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7641.350 - Contenitori da parete AX IT con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Contenitori da parete IT con elevato grado di protezione per ambienti industriali. Con profilato 19" regolabile in profondità e flangia con listello a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione fino a IP 66 (con flange idonee).



Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7641.350
Esecuzione	Contenitori da parete IT con profili portanti da 19" regolabili in profondità
Descrizione prodotto	Armadi compatti da parete IT su base AX, con elevato grado di protezione, per ambienti industriali. Integrazione sicura e protetta dell'IT direttamente nel processo del vostro impianto di produzione.

Caratteristiche

Vantaggi	<p>Contenitore IT completamente preassemblato per il montaggio immediato di componenti IT da 19" grazie ai profilati regolabili in profondità</p> <p>Il telaio saldato con corpo chiuso su tutti i lati, garantisce la massima protezione dei componenti di allestimento, fino a IP 66</p> <p>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra</p> <p>Massimo spazio utile all'interno di una struttura estremamente compatta</p> <p>Allestimento interno personalizzato</p> <p>L'apertura maggiorata sul fondo del contenitore con flange ottimizzate aumenta lo spazio per il passaggio dei cavi del 33 %</p> <p>Comodo ingresso cavi dal basso attraverso una flangia passacavi con listello a spazzola integrato</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	<p>Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata</p> <p>Allestimento interno: zincato</p>
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	<p>Contenitore IT premontato, con portina incernierata, chiuso su tutti i lati</p> <p>Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm</p> <p>Flangia con listello a spazzola</p> <p>Profilati 19" anteriori, regolabili in profondità nel reticolo da 25 mm, montati nei 4 profili di allestimento interno</p> <p>Angolare di montaggio</p> <p>Profilato di montaggio a C montato nella parete posteriore</p>
Unità di altezza	7 HE
Dimensioni	<p>Larghezza: 600 mm</p> <p>Altezza: 380 mm</p> <p>Profondità: 350 mm</p>
Profondità di installazione	278 mm
Altezza di montaggio per componenti	7 HE
Posizione di arresto della porta	a destra, reversibile a sinistra
Numero di chiusure	1

Caratteristiche

Possibili installazioni	Angolare di montaggio premontato, incl. profilo a C per il fissaggio dei cavi Angolari di montaggio per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra centrale Angolari di montaggio per l'alloggiamento di una canalina multipresa 19"
Nota	Variante con omologazione TUV disponibile su richiesta
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Fermo con inserto a doppio pettine 3 mm Numero di chiusure: 1
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 10 (su richiesta fino a IP 66) Fino a IP 66 (con flange idonee)
Flangia	Grandezza: 7 Quantità: 1
Numero di chiusure	1
Confezione	1 pz.
Peso netto	17,3 kg
Peso lordo	17,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Descrizione prodotto	AX IT Box 19" 600X380X350

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK