

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000

Contenitori da parete AE

Stato: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7643.000 - Contenitori da parete AE con profili portanti da 19" regolabili in profondità

Contenitori da parete per piccole reti con telaio fisso da 19" e flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7643.000
Descrizione prodotto	Contenitore da parete per piccole reti, con elevato grado di protezione.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore: verniciatura a polvere Profilati portanti: zincati
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore Profilati portanti 19", con regolazione in profondità Profili a C per il fissaggio dei cavi nella parete posteriore Squadretta in lamiera per il montaggio opzionale di una sbarra di messa a terra o di una canalina di alimentazione in pollici
Unità di altezza	13 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 350 mm
Profondità di installazione	310 mm
Altezza di montaggio per componenti	13 HE
Posizione di arresto della porta	a destra, reversibile a sinistra
Numero di chiusure	2

Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Fino a IP 66 (con flange idonee)
Flangia	Grandezza: 5 Quantità: 1
Confezione	1 pz.
Peso netto	23,399 kg
Peso lordo	25 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Descrizione prodotto	DK Ripartit.Da Parete 13He(Ae1

Approvazioni

Approvazioni	TÜV VDE
--------------	------------