

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

## Contenitori da parete AE

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7644.000 - Contenitori da parete AE Con telaio estraibile da 19"

Contenitori da parete per piccole reti con telaio estraibile da 19" e flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore. Grado di protezione IP 54.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7644.000
Esecuzione	Con telaio estraibile da 19"
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Contenitore: verniciatura a polvere Telaio estraibile: Acciaio inox
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Flangia con listelli a spazzola per il passaggio dei cavi nel fondo del contenitore Telaio estraibile fissato su guide telescopiche Filtro d'uscita installato nel fondo del contenitore e sul lato sinistro Finestra d'ispezione sul lato destro Supporto di fissaggio arrivo cavi nella parete posteriore Ulteriori guide di raccolta dei cavi da montare sul telaio estraibile
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 350 mm
Altezza di montaggio per componenti	10 HE
Installation height U mounting frame vertical	4 HE
Posizione di arresto della porta	a sinistra
Numero di chiusure	2

## Caratteristiche

---

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con la flangia per bocchettoni passacavi
Confezione	1 pz.
Peso netto	25.175
Peso lordo	26.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177187146
ECLASS 8.0	27142408

## Approvazioni

---

Approvazioni Lloyds Register of Shipping