## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7688.000 Profilati portanti 19"

Stato: 11/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7688.000 - Profilati portanti 19" per contenitori di base DK PS, CS New

Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7688.000	
Descrizione prodotto	Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e server DK PS e nei contenitori CS New Basic per esterno. I profilati portanti sono regolabili in profondità nel passo meccanico da 25 mm. Per il fissaggio dei profilati portanti è necessaria una squadretta di montaggio.	
Materiale	Lamiera d'acciaio	
Superficie	Zincato	
Parti incluse nella fornitura	Accessori di fissaggio inclusi	
Unità di altezza	24 HE	
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"	
Adatti per	Tipo di contenitore: Moduli base CS DK PS Altezza: = 1.200 mm	
Confezione	2 pz.	
Peso netto	2.494	
Peso lordo	2.693	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato	
Codice tariffa doganale	73269098	
EAN	4028177133341	

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3