


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000

Profilati portanti 19"

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - Profilati portanti 19" per contenitori di base DK PS, CS New

Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 7688.000 |
| Descrizione prodotto | Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e server DK PS e nei contenitori CS New Basic per esterno. I profilati portanti sono regolabili in profondità nel passo meccanico da 25 mm. Per il fissaggio dei profilati portanti è necessaria una squadretta di montaggio. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Accessori di fissaggio inclusi |
| Unità di altezza | 24 HE |
| Dimensioni di montaggio | Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19" |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Moduli base CS DK PS Altezza: = 1.200 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 2,494 kg |
| Peso lordo | 2,693 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261

Descrizione prodotto

DK profilati portanti 19" 24HE