


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 Profilati portanti 19"

Stato: 7/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - Profilati portanti 19" per contenitori di base DK PS, CS New

Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7688.000
Descrizione prodotto	Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e server DK PS e nei contenitori CS New Basic per esterno. I profilati portanti sono regolabili in profondità nel passo meccanico da 25 mm. Per il fissaggio dei profilati portanti è necessaria una squadretta di montaggio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Accessori di fissaggio inclusi
Unità di altezza	24 HE
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Adatti per	Tipo di contenitore: Moduli base CS DK PS Altezza: = 1.200 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2,494 kg
Peso lordo	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261

Descrizione prodotto

DK profilati portanti 19" 24HE