



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 7705.235

**Flangia per bocchettoni passacavi a
passo metrico**

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 7705.235 - Flangia per bocchettoni passacavi a passo metrico per cassette EL

Flangia a ribordatura multipla con guarnizione iniettata e fori pretranciati per l'introduzione dei bocchettoni passacavi a passo metrico.

Caratteristiche

Codice prodotto	EL 7705.235
Descrizione prodotto	Flangia a ribordatura multipla con guarnizione iniettata e fori pretranciati per l'introduzione dei bocchettoni passacavi a passo metrico M12, M20, M25, M32, M40.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Colore	RAL 7035
Numero fori pretranciati a passo metrico	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimensioni	Larghezza: 599 mm Profondità: 133,5 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Number knockouts	4 8 6 1 1
Metric diameter	M12 M20 M25 M32 M40
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	1.55
Peso lordo	1.64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177389854
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421