## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7709.135 Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 28/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# DK 7709.135 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, supporto di fissaggio alla parete. Grado di protezione IP 55.

#### Caratteristiche

DK 7709.135  Contenitori da parete IT con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità  Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole  Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità  Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole
Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Verniciatura a polvere
RAL 7035
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Struttura a parete con flangia di copertura superiore e inferiore cieca due profilati portanti verticali e profilati a C orizzontali per raccolta cavi  Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità  4 supporti di fissaggio a parete 10 mm  Porta trasparente Design  1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5  Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura  Serratura a chiave 3524 E
9 HE
Larghezza: 600 mm

© Rittal 2025

2

### Caratteristiche

Profondità di installazione	420 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 415 mm
Profondità parte incernierata	316 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	450 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	29.45
Peso lordo	31
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177324183
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3