Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.535 Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 29/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7709.535 - Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7709.535	
Esecuzione	Contenitori da parete IT premontati con profili portanti regolabili in profondità	
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.	
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm	
Superficie	Verniciatura a polvere	
General colour	RAL 7035	
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)	
Parti incluse nella fornitura	Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra Sbarra di messa a terra centro-stella Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Supporto per fissaggio a parete da 10 mm, con rinforzo Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E	
Unità di altezza	9 HE	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 478 mm Profondità: 673 mm	
Profondità di installazione	620 mm	
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 415 mm	
Profondità parte incernierata	516 mm	
Profondità della struttura a parete	135 mm	
Codice IK	IK08	
Capacità di carico statico della parte incernierata	450 N	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	36.1	
Peso lordo	38	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177551015	
E-Number Sweden	E7239958	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27142408	

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3