## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7709.735 Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 29/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# DK 7709.735 - Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7709.735	
Esecuzione	Contenitori da parete IT premontati con profili portanti regolabili in profondità	
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.	
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm	
Superficie	Verniciatura a polvere	
General colour	RAL 7035	
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)	
Parti incluse nella fornitura	Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi  Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra  Sbarra di messa a terra centro-stella  Porta trasparente Design  1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5  Supporto per fissaggio a parete da 10 mm  Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura  Serratura a chiave 3524 E	
Unità di altezza	9 HE	

© Rittal 2025

2

### Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 478 mm Profondità: 573 mm	
Profondità di installazione	520 mm	
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 415 mm	
Profondità parte incernierata	416 mm	
Profondità della struttura a parete	135 mm	
Codice IK	IK08	
Capacità di carico statico della parte incernierata	450 N	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	33.25	
Peso lordo	35	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177324237	
E-Number Sweden	E7239957	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27142408	

## Approvazioni

	to the second se	
Approvazioni	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3