

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.735

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.735 - Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7709.735
Esecuzione	Contenitori da parete IT premontati con profili portanti regolabili in profondità
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra Sbarra di messa a terra centro-stella Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Supporto per fissaggio a parete da 10 mm Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza	9 HE

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 478 mm Profondità: 573 mm
Profondità di installazione	520 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 415 mm
Profondità parte incernierata	416 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	450 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione	1 pz.
Peso netto	33,25 kg
Peso lordo	35 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Descrizione prodotto	DK Contenitore a parete in tre parti, LxAxP: 600x478x573 mm, 9 HE, preassemblato, IP 54 con flangia cieca sopra e sotto

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------