


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, supporto di fissaggio alla parete. Grado di protezione IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7712.135
Esecuzione	Contenitori da parete IT con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete con flangia di copertura superiore e inferiore cieca due profilati portanti verticali e profilati a C orizzontali per raccolta cavi Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità 4 supporti di fissaggio a parete 10 mm Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza	12 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 612 mm Profondità: 473 mm

Caratteristiche

Profondità di installazione	420 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 549 mm
Profondità parte incernierata	316 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	600 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Confezione	1 pz.
Peso netto	34,2 kg
Peso lordo	36 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Descrizione prodotto	DK Conten.Di Riparti z.12 HE

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------