

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7721.735

## Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 26/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7721.735 - Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7721.735
Esecuzione	Contenitori da parete IT premontati con profili portanti regolabili in profondità
Descrizione prodotto	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra Sbarra di messa a terra centro-stella Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Supporto per fissaggio a parete da 10 mm Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza	21 HE

# Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.012 mm Profondità: 573 mm
Profondità di installazione	520 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 949 mm
Profondità parte incernierata	416 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	750 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione	1 pz.
Peso netto	52,25 kg
Peso lordo	55 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Descrizione prodotto	DK Contenitore a parete in tre parti, LxAxP: 600x1021x573 mm, 21 HE, preassemblato, IP 54 con flangia cieca sopra e sotto

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------