

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Porta in lamiera d'acciaio a due
battenti verticali

Stato: 22/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Porta in lamiera d'acciaio a due battenti verticali per TS 8

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7824.280
Descrizione prodotto	Con vetro d'ispezione, chiusura ad aste su 4 punti e maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. La struttura divisa ottimizza lo spazio occupato dagli armadi e allo stesso tempo riduce la distanza tra gli armadi installati in batteria. Massimo angolo di apertura della porta grazie alle cerniere da 180° già integrate.
Materiale	Telaio: Lamiera d'acciaio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	L'altezza 2200 mm non è abbinabile ai telai girevoli da 45 HE.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8 Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	34
Peso lordo	35.4
EAN	4028177570924
ECLASS 8.0	27182204