


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.362

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata

Stato: 28/07/2026 (Fon... n/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.362 - Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per DK-TS

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7824.362
Descrizione prodotto	Con cerniere a 130° e chiusura ad asta, compresa maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura a chiave n. 3524 E. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra gli armadi montati in batteria. I fori di grandi dimensioni della porta nella variante aerata favorisce inoltre la climatizzazione dei componenti interni. Superficie perforata con sezione per l'entrata dell'aria > 78 %.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Adatti per	Tipo di contenitore: DK-TS Larghezza: 600 mm Altezza: 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	24,7 kg
Peso lordo	25,4 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204