


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.490

Porta in vetro a due battenti

Stato: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.490 - Porta in vetro a due battenti per DK-TS

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7824.490
Descrizione prodotto	Dotata di cerniere a 180° e chiusura ad asta, maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. Grazie al limitato raggio di apertura delle porte è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.
Materiale	Elementi del telaio: alluminio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 5 mm
Colore	Telaio: RAL 7035 Vetro d'ispezione: sfumato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Non utilizzabili se abbinate ad un telaio girevole.
Adatti per	Tipo di contenitore: DK-TS Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	24,951 kg
Peso lordo	26,264 kg
Codice tariffa doganale	76169990
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E