

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.100

Profili portanti 19"

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# DK 7827.100 - Profili portanti 19" per TS, CS Toptec

Profilati portanti nella versione a gomito. In alternativa sono disponibili profilati portanti a L.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7827.100
Esecuzione	Profilato a doppio gomito
Vantaggi	Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitano l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici
Dati tecnici	<p>Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA)</p> <p>Fori tondi e quadrati ai lati</p> <p>La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza	20 HE
Nota	<p>Con i profilati portanti si possono realizzare anche le quote di fissaggio 21", 23" e 24".</p> <p>Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".</p> <p>Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.</p>
Adatti per	<p>Tipo di contenitore: TS 8</p> <p>CS Toptec</p> <p>Altezza: 1.000 mm</p>
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.844
Peso lordo	3.043
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177234840

# Caratteristiche

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261