Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7827.100 Profili portanti 19"

Stato: 14/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7827.100 - Profili portanti 19" per TS, CS Toptec

Profilati portanti nella versione a gomito. In alternativa sono disponibili profilati portanti a L.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7827.100	
Esecuzione	Profilato a doppio gomito	
Vantaggi	Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitar l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici	
Dati tecnici	Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA) Fori tondi e quadrati ai lati La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.	
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm	
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio	
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm	
Unità di altezza	20 HE	
Nota	Con i profilati portanti si possono realizzare anche le quote di fissaggio 21", 23" e 24". Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19". Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.	
Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8 CS Toptec Altezza: 1.000 mm	
Confezione	2 pz.	
Peso netto	2.844	
Peso lordo	3.043	
Codice tariffa doganale	73269098	
EAN	4028177234840	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3