

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.724

Paratia

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.724 - Paratia per TS IT

Setto divisorio per TS IT. Per l'installazione ad innesto e aggancio fra due armadi TS IT.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7831.724
Descrizione prodotto	Installazione a innesto fra due armadi. In ciascuna delle 4 zone angolari sono predisposti 3 fori con Ø 40 mm per consentire il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i nippali filettati forniti in dotazione. Per l'introduzione dei cavi nel foro è sufficiente tagliare il passacavo a seconda del diametro dei cavi.
Materiale	Paratia: Lamiera d'acciaio Nipplo graduato: plastica secondo UL 94-HB
Superficie	Paratia: zincata
Parti incluse nella fornitura	12 raccordi filettati Ø 40 mm inclusi
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.200 mm
Nota	Utilizzare i giunti di accoppiamento TS 8800.490. Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento. E' necessario rimuovere l'eventuale guarnizione presente prima dell'installazione.
Confezione	1 pz.
Peso netto	33
Peso lordo	35
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177517707
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234