

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.731

Telaio di montaggio 482,6 mm (19")

Stato: 23/06/2026 (Fonte: rittal.com/it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.731 - Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per ES, armadi modulari e moduli base CS

Il telaio saldato da 482,6 mm (19"), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19").



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7856.731
Descrizione prodotto	Il telaio saldato da 482,6 mm (19"), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19"). Lateralmente e posteriormente il telaio di montaggio è dotato del sistema di foratura TS, su cui è possibile fissare gli accessori TS come guide di fissaggio cavi, staffe guidacavi ecc.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza	42 HE
Capacità di carico	Carico statico fino a 10000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
Nota	La combinazione telaio di montaggio 482,6 mm (19") e unità di ventilazione non è possibile. Per la ventilazione forzata si consiglia l'impiego del tetto modulare con ventilatori integrati.

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: TS 8 Moduli base CS Contenitori/armadi modulari CS Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	13 kg
Peso lordo	14 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261