


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

**Guida di supporto fissaggio cavi,
regolabile in profondità**

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Guida di supporto fissaggio cavi, regolabile in profondità per armadi TS, TE

Per TS e telaio di montaggio 19", consente di adattare in modo flessibile la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra i due telai di montaggio da 19".



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7858.160
Descrizione prodotto	Utilizzabili per TS e tra profilati portanti degli armadi TS IT nella profondità dell'armadio.
Applicazioni tipiche	<p>Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio e per limitare la trazione dei cavi. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette a velcro alle guide di fissaggio.</p> <p>Le guide possono essere fissate direttamente ad un telaio di montaggio 19" nella parte posteriore in senso trasversale o nella profondità dell'armadio tra due livelli di montaggio. Un serraggio a vite supplementare garantisce la stabilità della struttura.</p> <p>La regolazione in profondità dei profilati consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Accessori di fissaggio inclusi
Distanza tra i piani	325 - 575 mm
Nota	Quota di fissaggio + 152 mm = distanza tra i piani 19"
Confezione	4 pz.

Caratteristiche

Peso netto	1
Peso lordo	1.104
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177436107
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604