


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7858.162**

**Guida di supporto fissaggio cavi,  
regolabile in profondità**

Stato: 10/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7858.162 - Guida di supporto fissaggio cavi, regolabile in profondità per armadi TS, TE

Per TS e telaio di montaggio 19", consente di adattare in modo flessibile la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra i due telai di montaggio da 19".



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7858.162
Descrizione prodotto	Utilizzabili per TS e tra profilati portanti degli armadi TS IT nella profondità dell'armadio.
Applicazioni tipiche	Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio e per limitare la trazione dei cavi. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette a velcro alle guide di fissaggio. Le guide possono essere fissate direttamente ad un telaio di montaggio 19" nella parte posteriore in senso trasversale o nella profondità dell'armadio tra due livelli di montaggio. Un serraggio a vite supplementare garantisce la stabilità della struttura. La regolazione in profondità dei profilati consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Accessori di fissaggio inclusi
Distanza tra i piani	500 - 895 mm
Nota	Quota di fissaggio + 152 mm = distanza tra i piani 19"
Confezione	4 pz.

## Caratteristiche

Peso netto	1.6
Peso lordo	1.7
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177437388
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604