Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Stato: 30/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modulare e salvaspazio installabile nello spazio Zero U tra la parete laterale e il piano di montaggio da 19" negli armadi IT laghi 800 mm.







Caratteristiche

| Codice prodotto | DK 7859.080 |
|--|---|
| Descrizione prodotto | Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali. |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale |
| Lunghezza | 1.695 mm |
| Connessione elettrica | Presa X-COM Wago |
| Quantità | 2 |
| Fasi per alimentazione | 3~ |
| Corrente nominale (max.) | 16 A |
| Moduli innestabili (max.) | 6 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 |
| Indicazioni per il montaggio | Vari cavi di collegamento, anche per il collegamento monofase |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Dimensioni | Lunghezza: 1.695 mm |
|------------------------------------|---|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT Altezza: ≥ 2.000 mm |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C45 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 1090 % |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2.5 |
| Peso lordo | 2.8 |
| Codice tariffa doganale | 85369001 |
| EAN | 4028177956650 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |

Approvazioni

|--|

© Rittal 2025 3