


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




## DK 7859.080

## PSM Zero-U-Space

Stato: 12/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modulare e salvaspazio installabile nello spazio Zero U tra la parete laterale e il piano di montaggio da 19" negli armadi IT laghi 800 mm.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7859.080
Descrizione prodotto	Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Lunghezza	1.695 mm
Connessione elettrica	Presa X-COM Wago
Quantità	2
Fasi per alimentazione	3~
Corrente nominale (max.)	16 A
Moduli innestabili (max.)	6
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Indicazioni per il montaggio	Vari cavi di collegamento, anche per il collegamento monofase

## Caratteristiche

Dimensioni	Lunghezza: 1.695 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: ≥ 2.000 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.5
Peso lordo	2.8
Codice tariffa doganale	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

## Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------