


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

PDU modulare e salvaspazio installabile nello spazio Zero U tra la parete laterale e il piano di montaggio da 19" negli armadi IT laghi 800 mm.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7859.081
Descrizione prodotto	Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. Ciò è possibile anche quando il sistema è in funzione, poiché la guida è completamente protetta dai contatti accidentali.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Lunghezza	1.695 mm
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	fissa/CEE
Quantità	1
Fasi per alimentazione	3~
Corrente nominale (max.)	16 A
Moduli innestabili (max.)	6
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20

Caratteristiche

Dimensioni	Lunghezza: 1.695 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: ≥ 2.000 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	4 kg
Peso lordo	4,3 kg
Codice tariffa doganale	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Descrizione prodotto	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------