


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7885.000

Unità di ventilazione

Stato: 17/06/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7885.000 - Unità di ventilazione per tetto modulare, in due parti

Unità di ventilazione per tetto modulare con ventilatori (aerazione forzata).

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7885.000
Descrizione prodotto	Per la ventilazione forzata: un supporto di ventilazione precablato con cavo di connessione da 2,5 m, due motori del ventilatore e aperture aggiuntive. Un aumento della portata d'aria è possibile con il kit di ventilazione supplementare.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Adatti per	Larghezza: < 800 mm Profondità: < 600 mm
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.696
Peso lordo	2.896
Codice tariffa doganale	84149000
EAN	4028177136632
ECLASS 8.0	27180716

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità