
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.320

Guidacavi

Stato: 9/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7888.320 - Guidacavi per TX CableNet

Per la parte posteriore, il fissaggio laterale del guidacavi al telaio di montaggio dei rack TX, consente la gestione verticale del cablaggio indipendentemente dal telaio dell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7888.320
Descrizione prodotto	Per il passaggio verticale dei cavi nell'armadio con scarico della trazione.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TX CableNet Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7 kg
Peso lordo	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descrizione prodotto	Canalina portacavi per TX CableNet, altezza 2000 mm, larghezza 308 mm, per la posa verticale dei cavi e la relativa funzione di scarico della trazione; dotata di foratura multifunzione integrata per il fissaggio di fascette serracavo SZ 2597000 o supporti per fascette a strappo DK 5502155.