


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TE 7888.390**

**Armadio di rete TE 8000**

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7888.390 - Armadio di rete TE 8000

Armadio di rete TE 8000 con porta trasparente, predisposto per allestimenti interni personalizzati.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TE 7888.390
Esecuzione	con pareti laterali
Vantaggi	Nessun montante laterale Massima accessibilità Facili inserimenti grazie alla scomponibilità Battuta della porta reversibile
Materiale	Lamiera d'acciaio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione Sbarre piatte: verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari) Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale 4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati) 4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati) Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E

# Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 600 mm
Unità di altezza	11 HE
Unità di altezza	11 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	30 mm / 30 mm /
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	495 mm
Capacità di carico	4.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	35
Peso lordo	36.06
EAN	4028177801387
E-Number Sweden	E7239994
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------