


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

Aradio di rete TX CableNet

Stato: 13/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.738 - Armadio di rete TX CableNet con porte aeree

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.



Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.738
Esecuzione	2 ^a generazione scomponibile aerato con pareti laterali
Vantaggi	Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile Pareti laterali avvitate per un accesso rapido Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità Scomponibili in più parti Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale	Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm

Caratteristiche

Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Containitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro Struttura dell'armadio smontabile, con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	445 mm
Sistema di fissaggio 19"	scomponibile
Esecuzione	con pareti laterali
Design doors	aerato
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
Versione con porta frontale	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata Superficie in lamiera traforata circa 78 %
Capacità di carico	5000 N
Capacità di carico (statico)	500 kg
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	104.5
Peso lordo	114.5
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177997547

Caratteristiche

ETIM 9 EC002499

ETIM 8 EC002499

ECLASS 8.0 27180207

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL (listed)

Spiegazioni Dichiarazione di conformità