Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# TX 7888.738

# Armadio di rete TX CableNet

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# TX 7888.738 - Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.







## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | TX 7888.738 |
| Esecuzione | 2ª generazione<br>scomponibile<br>aerato<br>con pareti laterali |
| Vantaggi | Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione<br>Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile<br>Pareti laterali avvitate per un accesso rapido<br>Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità<br>Scomponibili in più parti<br>Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato |
| Materiale | Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm<br>Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm<br>Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm<br>Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro<br>Struttura dell'armadio smontabile, con montanti 19" fronte e retro<br>Pareti laterali<br>Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione. |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 800 mm |
| Unità di altezza | 42 HE |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 445 mm |
| Sistema di fissaggio 19" | scomponibile |
| Esecuzione | con pareti laterali |
| Design doors | aerato |
| Versione con porta posteriore | Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata |
| Versione con porta frontale | Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata<br>Superficie in lamiera traforata circa  78 % |
| Capacità di carico | 5000 N |
| Capacità di carico (statico) | 500 kg |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 104,5 kg |
| Peso lordo | 114,5 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrizione prodotto | TX CableNet, con porta aerata, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", rack smontabile, LxAxP: 800x2000x800 mm, RAL 7035 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |