# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.821 Armadio di rete TX CableNet

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# TX 7888.821 - Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.821
Esecuzione	2ª generazione
	con porta trasparente
	con pareti laterali
	Con tetto
Vantaggi	Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio
	degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo
	di ventilazione
	Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
	Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
	Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità
	Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
	Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
	Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
	Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
	Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	645 mm
Esecuzione	con pareti laterali
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
Versione con porta frontale	Porta trasparente, monoblocco con lastra in vetro di sicurezza 3 mm Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
Capacità di carico	5000 N
Capacità di carico (statico)	500 kg
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Nota	Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.  I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.

© Rittal 2025 3

## Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	133.5
Peso lordo	143.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177994669
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025