Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.838 Armadio di rete TX CableNet

Stato: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TX 7888.838 - Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.







Caratteristiche

| Codice prodotto | TX 7888.838 |
|-----------------|--|
| Esecuzione | 2ª generazione |
| | aerato |
| | con pareti laterali |
| Vantaggi | Lamiera del tetto avvitata con ingresso cavi posteriore nascosto in |
| | direzione trasversale e feritoia centrale coperta per l'integrazione |
| | semplificata di un modulo di ventilazione. |
| | Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile |
| | Pareti laterali avvitate per un accesso rapido |
| | Profili 19", regolabili in larghezza e profondità e con possibilità di |
| | allestimento interno asimmetrico |
| | Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato |
| Materiale | Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| | Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm |
| | Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm |
| | Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere |
|---|--|
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore su lato retro Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 800 mm |
| Unità di altezza | 42 HE |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 445 mm |
| Esecuzione | con pareti laterali |
| Design doors | aerato |
| Versione con porta posteriore | Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata |
| Versione con porta frontale | Porta in lamiera d'acciaio, aerata Superficie in lamiera traforata circa 78 % |
| Capacità di carico | 5000 N |
| Capacità di carico (statico) | 500 kg |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 105 |
| Peso lordo | 106 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177994676 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| | |

© Rittal 2025 3

Approvazioni

| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
| | Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025