


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944

Rack di ripartizione

Stato: 17/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.944 - Rack di ripartizione TE 8000 open

Per un'ottima accessibilità da tutti i lati durante le operazioni di montaggio e allestimento.

Caratteristiche

Codice prodotto	TE 7888.944
Vantaggi	Ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento Passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta La distanza dei piani di fissaggio è a regolazione continua
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura autoportante con piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore Lamiera del tetto predisposta per accogliere l'organizzatore cavi Telaio del fondo aperto, con 2 sistemi a chassis montati nella larghezza per realizzare configurazioni personalizzate 4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati) Lamiera del tetto con listello a spazzola su entrambi i lati
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	80 mm / 130 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	745 mm
Capacità di carico	7.000 N

Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	55 kg
Peso lordo	59,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descrizione prodotto	TE 8000 Open 800X2000X1000mm 42U