


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.132

## PDU internazionale, versione basic

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.132 - PDU internazionale, versione basic

Distribuzione dell'energia in rack IT in diverse esecuzioni. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A) e uscite C13 e C19. Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.

## Caratteristiche

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Codice prodotto                    | DK 7955.132  |
| Esecuzione                         | PDU Basic  |
| Descrizione prodotto               | Variante base per una distribuzione dell'alimentazione stabile e compatta, ideale per gli ambienti IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. La forma costruttiva compatta consente un montaggio semplificato. |
| Materiale                          | Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero  |
| Dimensioni                         | Larghezza: 44 mm<br>Profondità: 62 mm<br>Lunghezza: 1.145 mm   |
| Numero di prese e tipi             | 24 x C13 / 6 x C19   |
| Prese di alimentazione             | 24 x Connettore femmina C13<br>6 x Connettore femmina C19  |
| Corrente nominale (max.)           | 16 A   |
| Alimentatori                       | Quantità: 1<br>Fasi per alimentazione: 3~  |
| Lunghezza cavo di connessione      | 3 m  |
| Connessione elettrica              | CEE  |
| Direttive                          | Direttiva EMC 2014/30/UE<br>Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE  |
| Norme                              | EN 60950-1   |
| Range temperatura di esercizio     | 0 °C...45 °C   |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 10...95 %  |

# Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Range di temperatura stoccaggio | -25 °C...70 °C                         |
| Adatti per                      | Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 1.800 mm |
| Confezione                      | 1 pz.                                  |
| Peso netto                      | 4,242 kg                               |
| Peso lordo                      | 4,442 kg                               |
| Codice tariffa doganale         | 85366990                               |
| ETIM 9                          | EC002762                               |
| ECLASS 8.0                      | 27142604                               |
| Descrizione prodotto            | PD U Basic 16A/3P Cee 24Xc13 / 6Xc19   |