

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.135

PDU internazionale, versione basic

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.135 - PDU internazionale, versione basic

Distribuzione dell'energia in rack IT in diverse esecuzioni. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A) e uscite C13 e C19. Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7955.135
Esecuzione	PDU Basic
Descrizione prodotto	Variante base per una distribuzione dell'alimentazione stabile e compatta, ideale per gli ambienti IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. La forma costruttiva compatta consente un montaggio semplificato.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 62 mm Lunghezza: 1.405 mm
Numero di prese e tipi	42 x C13
Prese di alimentazione	42 x Connettore femmina C13
Corrente nominale (max.)	16 A
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 3~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE
Direttive	Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme	EN 60950-1
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT: \geq 1.800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.5
Peso lordo	4.7
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177684973
E-Number Sweden	E7239993
ECLASS 8.0	27142604