

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.236

PDU internazionale, versione metered

Stato: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.236 - PDU internazionale, versione metered

Distribuzione dell'alimentazione compatta con misurazione del consumo energetico a livello di fase e alimentazione. Visione completa e immediata delle necessità energetiche di un rack IT. Potenza distribuita fino a 22 kW

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7955.236
Esecuzione	PDU metered
Descrizione prodotto	Misurazione degli assorbimenti per ciascuna fase, ossia della potenza richiesta dall'intero rack IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. La struttura compatta consente un montaggio semplice: Nel rack TS IT il montaggio può essere eseguito senza l'uso di attrezzi. Il display grafico OLED mostra il consumo energetico. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. E' presente un'alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 62 mm Lunghezza: 2.050 mm
Numero di prese e tipi	48 x C13
Prese di alimentazione	48 x Connettore femmina C13
Corrente nominale (max.)	32 A
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 3~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE

Caratteristiche

Number RJ45 ports for sensor units max	6
Direttive	Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme	EN 60950-1
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7,1 kg
Peso lordo	8 kg
Codice tariffa doganale	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Descrizione prodotto	DK PDU international, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44x2050x62 mm, 48xC13. black, CEE, 3~, 32 A