

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU per Regno Unito, versione basic

Stato: 22/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU per Regno Unito, versione basic

La struttura compatta consente installazioni rapide negli spazi Zero-U degli armadi rack TS IT. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A), con uscite BS 1363 (UK). Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7955.510
Descrizione prodotto	Variante base per una distribuzione dell'alimentazione stabile e compatta per gli ambienti IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 62 mm Lunghezza: 440 mm
Numero di prese e tipi	6 x C13 / 1 x C19
Prese di alimentazione	6 x GB (tipo G, BS 1363)
Corrente nominale (max.)	13 A
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	UK
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.24

Caratteristiche

Peso lordo	1.42
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604
