


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.522

# PDU (Regno Unito), versione metered

Stato: 21/05/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.522 - PDU (Regno Unito), versione metered

PDU intelligente con interfaccia di rete e acquisizione dei dati energetici per ogni fase. Collegabile in rete, ad es. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP con display. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A), con uscite BS 1363 (UK). Potenza distribuita da 3,7 kW a 22 kW.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7955.522
Descrizione prodotto	Misurazione degli assorbimenti per ciascuna fase, ossia della potenza richiesta dall'intero rack IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato. Il display grafico OLED mostra il consumo energetico. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. E' presente un'alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE (Power-over-Ethernet) già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 62 mm Lunghezza: 1.955 mm
Numero di prese e tipi	20 x BS 1363 / 4 x C19
Prese di alimentazione	20 x GB (tipo G, BS 1363) 4 x Connettore femmina C19
Corrente nominale (max.)	32 A
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE

# Caratteristiche

---

Number RJ45 ports for sensor units max	2
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	6,06 kg
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177685086
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604