


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.911

PDU Slave internazionale, versione managed

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.911 - PDU Slave internazionale, versione managed

PDU slave per il collegamento alle versioni PDU master metered, switched e managed e al CMC III. Funzioni di misurazione e attivazione come PDU managed, ma senza display integrato e interfaccia di rete/interfaccia web. Per il funzionamento è assolutamente necessario una PDU master o un CMC III. A ogni CAN-Bus possono essere collegati al massimo 3 PDU slave.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7955.911
Descrizione prodotto	Sono collegabili fino a 3 PDU slave per ciascuna PDU managed. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato. La PDU ha un basso impatto energetico grazie al relè bistabile incorporato. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio e gestione. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 85 mm Lunghezza: 1.360 mm
Numero di prese e tipi	24 x C13 / 4 x C19
Prese di alimentazione	24 x Connettore femmina C13 4 x Connettore femmina C19
Corrente nominale (max.)	32 A
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

Caratteristiche

Direttive	Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme	EN 60950-1
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 1.800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6
Peso lordo	7
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177685482
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604