


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7968.035 Unità di ventilazione

Stato: 4/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7968.035 - Unità di ventilazione

Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7968.035
Descrizione prodotto	Per installazioni successive in DK-TS. L'unità di ventilazione viene montata nella parte frontale dell'armadio, la parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. Viene fornita a corredo una guarnizione di tenuta in gomma per chiudere ermeticamente il retro.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità di ventilazione, incl. 2 ventilatori e feritoie aggiuntive per ventilatori opzionali 1 termostato Guarnizione elastica di tenuta Termostato e ventilatore precablati con cavo di alimentazione (3,5 m).
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Possibili installazioni	In una lamiera del tetto chiusa e sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi
Indicazioni per il montaggio	Per una compartimentazione laterale ed una circolazione mirata dell'aria negli armadi in batteria è richiesta la guarnizione di tenuta 2573.000

# Caratteristiche

Nota	<p>Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra</p> <p>Nella configurazione con telaio girevole totale, o lamiera del tetto per entrata cavi posteriore, il montaggio dell'unità di ventilazione è possibile se: Unità di ventilazione = profondità dell'armadio – 200 mm</p> <p>Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19"</p> <p>La portata dell'aria può essere aumentata con il kit di ventilazione supplementare 7980.000.</p> <p>Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore</p>
Livello sonoro per ventilatore	37 dB(A)
Adatti per	Larghezza: 600 mm 600 mm 600 mm Profondità: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,865 kg
Peso lordo	5,121 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Descrizione prodotto	DK Unita'Ventil.X Dk/Ps Lp 600