


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.133 PDU basic

Stato: 10/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.133 - PDU basic

Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 7979.133 |
| Descrizione prodotto | Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale nel piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U). |
| Vantaggi | In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) Set di installazione senza attrezzi per VX IT |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso anodizzato Prese: plastica |
| Parti incluse nella fornitura | Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20 Materiale di fissaggio |
| Opzioni | Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Possibili altri colori di contenitori |
| Dimensioni | Larghezza: 44 mm Profondità: 70 mm Lunghezza: 1.095 mm |

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|--|
| Numero di prese e tipi | 18 x Schuko (tipo F, CEE 7/3) |
| Tensione nominale di esercizio | 400 V (AC) |
| Corrente nominale (max.) | 16 A |
| Potenza nominale assorbita | 11 kW |
| Alimentatori | Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 3~ |
| Lunghezza cavo di connessione | 3 m |
| Connessione elettrica | CEE |
| Direttive | Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE |
| Norme | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...50 °C |
| Umidità dell'aria (senza condensa) | 10...95 % |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C...70 °C |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.800 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,3 kg |
| Peso lordo | 3,8 kg |
| Codice tariffa doganale | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descrizione prodotto | PDU Basic 400V/3/16A 18xSchuko |

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità