


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.823

PDU (Regno Unito), versione metered

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.823 - PDU (Regno Unito), versione metered

Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7979.823
Esecuzione	Variante 19" Metered UK
Descrizione prodotto	Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
Vantaggi	Set di installazione senza attrezzi per VX IT Design a risparmio energetico
Dati tecnici	Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco) Interruttore compatto (16 A, tipo Carling)
Modifica del prodotto	Quantità minima ordinabile: 5 pz
Materiale	Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero Prese: plastica
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni	Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU Possibilità di collegamento di sensori CAN-Bus CMC III per il monitoraggio ambientale, max 16 sensori

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 44 mm Profondità: 70 mm Lunghezza: 1.695 mm
Numero di prese e tipi	16 x BS 1363 / 4 x C19
Prese di alimentazione	16 x BS 1363 4 x C 19
Corrente nominale (max.)	32 A
Potenza nominale assorbita	7,4 kW
Alimentatori	Quantità: 1 Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Connessione elettrica	CEE
Direttive	Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Range temperatura di esercizio	5 °C...50 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...95 %
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Adatti per	Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Caratteristiche

Descrizione prodotto

DK PDU UK, metered, distribuzione di potenza di base, dal design compatto, con misurazione dell'energia per fase, con interfaccia di rete e display, LAP: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60320: 4x C19

Approvazioni

Approvazioni

Cyber Security Certificate
Sicurezza testata TÜV

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità