Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 7980.000 Kit di ventilazione supplementare

Stato: 29/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 7980.000 - Kit di ventilazione supplementare

Per il montaggio successivo di diverse unità di ventilazione o per il completamento dell'unità di ventilazione.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 7980.000
Descrizione prodotto	Utilizzabile come ventilatore singolo, per riattrezzare diverse unità di ventilazione o integrare l'unità di ventilazione.
Parti incluse nella fornitura	Ventilatori
	Cavo di alimentazione (0,61 m)
	Materiale di fissaggio
Portata d'aria in aspirazione libera	A 50 Hz: 160 m³/h
(con feltro in poliuretano)	A 60 Hz: 180 m³/h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 15 W
	A 60 Hz: 14 W
Dimensioni	Larghezza: 119 mm
	Altezza: 119 mm
	Profondità: 38 mm
Range temperatura di esercizio	-10 °C55 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 37 dB(A)
	A 60 Hz: 37 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.6
Peso lordo	0.671
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177137752
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025