

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7986.035

Unità di ventilazione

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7986.035 - Unità di ventilazione

Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7986.035
Descrizione prodotto	Per installazioni successive in DK-TS. L'unità di ventilazione viene montata nella parte frontale dell'armadio, la parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. Viene fornita a corredo una guarnizione di tenuta in gomma per chiudere ermeticamente il retro.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità di ventilazione, incl. 2 ventilatori e feritoie addizionali per ventilatori opzionali 1 termostato Guarnizione elastica di tenuta Termostato e ventilatore precablati con cavo di alimentazione (3,5 m).
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Possibili installazioni	In una lamiera del tetto chiusa e sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi
Indicazioni per il montaggio	Per una compartimentazione laterale ed una circolazione mirata dell'aria negli armadi in batteria è richiesta la guarnizione di tenuta 2573.000

Caratteristiche

Nota	Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra Nella configurazione con telaio girevole totale, o lamiera del tetto per entrata cavi posteriore, il montaggio dell'unità di ventilazione è possibile se: Unità di ventilazione = profondità dell'armadio – 200 mm Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19" La portata dell'aria può essere aumentata con il kit di ventilazione supplementare 7980.000. Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
Livello sonoro per ventilatore	37 dB(A)
Adatti per	Larghezza: 800 mm Profondità: 600 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.791
Peso lordo	5.043
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177168947
E-Number Sweden	E7239574
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272