

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.147

## Armadi compatti AX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.147 - Armadi compatti AX Standard del Gruppo Volvo Cars

Modificato come armadio di comando, dimensioni 760 x 760 x 300 mm con zona pulsanti integrata.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.147
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX 1073.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
Materiale	Lamiera d'acciaio Finestra d'ispezione: lastra di vetro di sicurezza, 3,0 mm
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Nella parte superiore, la porta presenta una finestrella in vetro di sicurezza temperato (ESG), spessore 3 mm, la superficie visibile misura 543 x 345 mm Dietro la finestra è montato un attacco VESA (per il montaggio da parte del cliente di un monitor LCD, come da disegno X198471) per mezzo di una squadretta a forma di U. Sotto il pannello trasparente sono disposti 10 fori Ø 22,5 mm Sotto i fori è montata una zona pulsanti e mousepad integrato Sull'appoggio del mousepad si trova una lastra in plastica spessa 8 mm con misure (LxA) di 260 x 206 mm

## Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 760 mm Altezza: 760 mm Profondità: 300 mm
Confezione	1 pz.
Peso lordo	41.5
EAN	4028177962552