

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

Armadi componibili VX25

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.164 - Armadi componibili VX25 Standard del Gruppo BMW AG

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadi di alimentazione CE con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.

Caratteristiche

| | |
|----------------------|--|
| Codice prodotto | VX 7993.164 |
| Descrizione prodotto | Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadi di alimentazione CE con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB. |
| Materiale | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata |
| Colore | Contenitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 9005 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Parti incluse nella fornitura | Nella porta destra con maniglia Comfort montata e set adattatore con inserto doppio Pareti laterali montate a destra e sinistra Zoccolo alto 200 mm analogo a 8660.02X, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 mm montate sovrapposte davanti e flange alte 200 mm a destra, sinistra e dietro Frontalmente lampada LED 2500.220, 24 V, con alimentatore 2500.410 e con interruttore di posizione porta 2500.460 Le porte sono collegate alla struttura in alto con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 senza piastra di montaggio Porte a doppio battente con cerniere a 180° montate Nella porta destra a 220 mm dal basso con tasca portaschemi montata a 950 mm dal basso con leggio lettura schema elettrico montato senza lamiere di fondo Nella zona sinistra dello zoccolo è montata in profondità una guida di raccolta cavi: il 1° e 3° foro telaio da sinistra |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm |
| Altezza incl. zoccolo | 2.200 mm |
| Numero di porte | 2 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 132.628 |
| Peso lordo | 142.729 |
| EAN | 4028177960091 |