

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

Armadi componibili VX25

Stato: 31/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - Armadi componibili VX25 Standard del Gruppo BMW AG

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadi di alimentazione CE con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 7993.165
Descrizione prodotto	Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadi di alimentazione CE con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	Contenitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	<p>Nella porta destra con maniglia Comfort montata e set adattatore con inserto doppio</p> <p>Pareti laterali montate a destra e sinistra</p> <p>Zoccolo alto 200 mm analogo a 8660.02X, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 mm montate sovrapposte davanti e flange alte 200 mm a destra, sinistra e dietro</p> <p>Frontalmente lampada LED 2500.220, 24 V, con alimentatore 2500.410 e con interruttore di posizione porta 2500.460</p> <p>Le porte sono collegate alla struttura in alto con bandelle piatte di messa a terra 2412.316</p> <p>senza piastra di montaggio</p> <p>Porte a doppio battente con cerniere a 180° montate</p> <p>Nella porta destra a 220 mm dal basso con tasca portaschemi montata a 950 mm dal basso con due leggii lettura schema elettrico montati</p> <p>senza lamiera di fondo</p> <p>Nella zona sinistra dello zoccolo è montata in profondità una guida di raccolta cavi: il 1° e 3° foro telaio da sinistra</p>
Dimensioni	<p>Larghezza: 1.200 mm</p> <p>Altezza: 2.000 mm</p> <p>Profondità: 600 mm</p>
Altezza incl. zoccolo	2.200 mm
Numero di porte	2
Confezione	1 pz.
Peso netto	173.273
Peso lordo	180.313
EAN	4028177960107