

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Distributore di energia 24 V DC

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Distributore di energia 24 V DC come da specifiche

Ripartitore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 24 V DC. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.226
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	<p>Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata</p> <p>Flangia ingresso cavi con 2 aperture (LxP) 112 x 36 mm, cad. con 4 fori di fissaggio Ø 5,5 mm sul retro</p> <p>Flangia ingresso cavi con 2 fori Ø 16,5 mm, 2 fori Ø 20,5 mm nonché un foro Ø 25,5 mm</p> <p>4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi)</p> <p>Piastra di montaggio inferiore con una canalina cavi orizzontale 75 x 75 mm, lunga 420 mm, piastra di montaggio superiore con una canalina cavi orizzontale 40 x 40 mm, lunga 420 mm, le canaline cavi orizzontali sono collegate a una canalina cavi verticale 25 x 40, lunga 175 mm</p> <p>2 guide portanti TH35/7,5 montate in orizzontale sulla piastra di montaggio, guida portante sinistra lunga 107 mm, destra lunga 437 mm</p> <p>Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1 (fornita non montata)</p>
Applicazioni tipiche	Per gli stabilimenti del Gruppo Volkswagen in tutto il mondo, ad eccezione degli stabilimenti negli Stati Uniti
Nota	<p>Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.</p> <p>Certificazione UL come da certificato n. 20190301 – E76083, predisposizione per classificazione di tipo UL 1, 12. La certificazione si limita esclusivamente al contenitore vuoto, le aperture del contenitore devono essere chiusi dal cliente a seconda del grado di protezione IP del contenitore</p>
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 380 mm Profondità: 210 mm
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	94032080